

**Platorello di supporto ISO medio-duro/nervato, Ø Esterno: 117mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566670 117
GTIN	2050001031785
Classe articolo	52M

Descrizione**Esecuzione:**

Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.

Platorello di media durezza con alette larghe per un miglior supporto della grana nella levigatura di bordi e in piano. Per **lavori di levigatura grezzi** nelle grane da 36 a 60. A norma ISO.

Descrizione tecnica

Velocità periferica massima	80 m/s
Numero massimo giri	12500 min ⁻¹
Per Ø disco	125 mm
Ø Esterno	117 mm
Inclusa ghiera di serraggio	sì
Tipo di prodotto	Platorello di supporto