

**Spessimetro calibrato 150×2500 mm, acciaio inossidabile, Spessore: 0,15mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 478720 0,15 |
| GTIN | 4045197207920 |
| Classe articolo | 42H |

Descrizione**Esecuzione:**

Rotoli in scatole di plastica facili da estrarre e da svolgere. È possibile sovrapporre in un blocco unico le singole scatole per risparmiare spazio e proteggere il materiale dallo sporco.

Inossidabile – acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. 1.4301, laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

Uso:

Allestimento di utensili, **regolazione** di gruppi, **compensazione** di tolleranze, **supporto** per dispositivi, **allineamento** di attrezzature, **allestimento** di stampi, **regolazione** del gioco di cuscinetti, **adattamento** di gruppi, **regolazione** delle lame di forbici, **allineamento** di utensili, ecc.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|---|
| Spessore | 0,15 mm |
| Materiale | acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi |
| Limite di errore | ±5 µm |
| Lunghezza pellicole | 2500 mm |
| Larghezza pellicole | 150 mm |
| Attributo del nome del prodotto | acciaio inossidabile |

Tipo di prodotto

Spessore calibrato