

**Tenditore ad alta resistenza mobile lungo, Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370091 4
GTIN	4020772003159
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

- Forza di serraggio 30 o 49 kN con coppia di serraggio a circa 100 Nm.
- Elemento di serraggio fucinato in acciaio da bonifica legato, zincato in nero.
- Altezza e lunghezza regolabili in continuo.
- Altezza d'ingombro minima.

Fornitura:

- Elemento base e supporto.
- Tassello DIN 508 con vite di serraggio classe di resistenza 12.9.

Accessori speciali:

Tasselli di spinta n. art. 370097.

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio h-H	7 - 88 mm
Forza di serraggio	49 kN
Corsa di regolazione V	19 - 165 mm
L	175 mm

B	75 mm
Apertura chiave SW	12 mm
B ₁	25 mm
A	52 mm
Larghezza scanalatura a T	22 mm
Vite di fissaggio G ₁	M24
A ₁	125 mm
Con elemento elevatore	no
Vite di fissaggio G	M20
Modello	764CC
Tipo di prodotto	Tenditori ad alta resistenza

Accessori

Elemento elevatorelungo Per modello 4	370093 4
Tassello di spinta, acciaio legato Modello DG	370097 DG
Tassello di spinta, acciaio legato Modello DR	370097 DR