

**Tenditore ad alta resistenza mobile corto, Modello: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370092 5
GTIN	4020772003135
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

- Forza di serraggio 30 o 49 kN con coppia di serraggio a circa 100 Nm.
- Elemento di serraggio fucinato in acciaio da bonifica legato, zincato in nero.
- Altezza e lunghezza regolabili in continuo.
- Altezza d'ingombro minima.

**Fornitura:**

- Elemento base e supporto.
- Tassello DIN 508 con vite di serraggio classe di resistenza 12.9.

**Accessori speciali:**

Tasselli di spinta n. art. 370095.

**Descrizione tecnica**

Vite di fissaggio G	M12
B <sub>1</sub>	18 mm
Forza di serraggio	32 kN
A <sub>1</sub>	78 mm

Apertura chiave SW	8 mm
L	95 mm
Larghezza scanalatura a T	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Altezza di serraggio h-H	6 - 50 mm
Vite di fissaggio G <sub>1</sub>	M16
Corsa di regolazione V	12 - 82 mm
Modello	764Md
Tipo di prodotto	Tenditori ad alta resistenza

## Accessori

Tassello di spinta, acciaio legato Modello DG	370095 DG
Tassello di spinta, acciaio legato Modello DR	370095 DR