



Staffa di serraggio con supporto d'aggancio, Modello: 2



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 370115 2 |
| GTIN | 4020772079796 |
| Classe articolo | 35A |

Descrizione

Esecuzione:

Staffa di serraggio con 2 naselli di bloccaggio. Orientabile a seconda dell'impiego. Collegare in modo fisso il tassello di spinta con il supporto di aggancio.

Vantaggi:

Regolazione rapida e variabile della distanza dal pezzo. Per raggiungere l'altezza di serraggio necessaria non servono altri spessori.

Accessori speciali:

Viti di serraggio n. art. 375300.

Forza di serraggio fino a max.: 40 kN

A: 36 mm

A₂: 21 mm

H₁: 0 - 70 mm

Altezza H₂: 20 mm

B₂: 55 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Altezza H ₂ | 20 mm |
| B ₂ | 55 mm |
| Larghezza scanalatura a T | 12 / 14 / 16 / 18 mm |
| A ₂ | 21 mm |
| Modello | 2 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| H ₁ | 0 - 70 mm |
| L | 150 mm |
| A | 36 mm |
| Forza di serraggio fino a max. | 40 kN |
| Tipo di prodotto | Staffa di serraggio |

Accessori

| | |
|---|----------------|
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1816125 | 375300 1816125 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 141250 | 375300 141250 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1212125 | 375300 1212125 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 6625 | 375300 6625 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 8880 | 375300 8880 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 121250 | 375300 121250 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2824400 | 375300 2824400 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1616160 | 375300 1616160 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 202080 | 375300 202080 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1412200 | 375300 1412200 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1412100 | 375300 1412100 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1614100 | 375300 1614100 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1010100 | 375300 1010100 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 8850 | 375300 8850 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1212200 | 375300 1212200 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 181663 | 375300 181663 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2020125 | 375300 2020125 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2824250 | 375300 2824250 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1614250 | 375300 1614250 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1614160 | 375300 1614160 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2020315 | 375300 2020315 |

| | |
|---|----------------|
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2424160 | 375300 2424160 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2220315 | 375300 2220315 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 101063 | 375300 101063 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1616100 | 375300 1616100 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1412160 | 375300 1412160 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1412125 | 375300 1412125 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 101040 | 375300 101040 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1616125 | 375300 1616125 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1816250 | 375300 1816250 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2824160 | 375300 2824160 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 161663 | 375300 161663 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1616250 | 375300 1616250 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 4236250 | 375300 4236250 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 8832 | 375300 8832 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2824100 | 375300 2824100 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2220200 | 375300 2220200 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1816100 | 375300 1816100 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1212160 | 375300 1212160 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 101080 | 375300 101080 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2020200 | 375300 2020200 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 141280 | 375300 141280 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 161463 | 375300 161463 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 121280 | 375300 121280 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1212100 | 375300 1212100 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 222080 | 375300 222080 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1816160 | 375300 1816160 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 2220125 | 375300 2220125 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 161480 | 375300 161480 |
| Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa Modello 1614125 | 375300 1614125 |