

3M Scotch-Brite™

Foglio circolare tessuto abrasivo SC-DH, Ø 115 mm, Confronto granulometrico: 180**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566915 180
GTIN	4001895969065
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiusura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (**riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965**).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.

Per **finitura, opacizzazione, dissolvenza** con notevole riduzione della rugosità, nonché per **lavori leggeri di pulizia grezza** (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e **sbavatura**.

Nota:

Per fogli circolari con chiusura a strappo per sgrossare vedi n. art. **567705 e successivi**.

Descrizione tecnica

Colore	rosso
Grado di finezza	medio

Confronto granulometrico	180
Esecuzione	A medium
Ø Disco	115 mm
Serie	SC-DH
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Denominazione originale prodotto	SC-DH
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello con chiusura a strappo con Filettatura M 14 Ø
Esterno 115 mm

566960 115

Platorello con chiusura a strappo con Foro di centraggio e
filettatura M 14 Ø Esterno 115 mm

566965 115