



Set di 5 fogli 100×500 mm, inossidabile, Spessore: 0,1 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	478755 0,1
GTIN	2050001057570
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore della pellicola è marcato in modo indelebile. Contenuti in scatole robuste.

Inossidabile – acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. art. 1.4310 (o 1.4301 spessore 0,02 e 0,05mm), laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

Uso:

Allestimento di utensili, **regolazione** di gruppi, **compensazione** di tolleranze, **supporto** per dispositivi, **allineamento** di attrezzature, **allestimento** di stampi, **regolazione** del gioco di cuscinetti, **adattamento** di gruppi, **regolazione** delle lame di forbici, **allineamento** di utensili, ecc.

Fornitura:

1 Confezione con 5 fogli.

Descrizione tecnica

Spessore	0,1 mm
Materiale	acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi
Limite di errore	±4 µm
Larghezza pellicole	100 mm

Lunghezza pellicole	500 mm
Attributo del nome del prodotto	inossidabile
Materiale	Acciaio legato, INOX
Numero fogli	5
Tipo di prodotto	Foglio