

**Mandrino a forte serraggio sottile, SK 40, Ø D1: 16 mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300788 16     |
| GTIN            | 4045197871732 |
| Classe articolo | 32A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Forza di serraggio fino a 150 Nm con Ø 12, 300 Nm con Ø 16 e 400 Nm con Ø 20.** Qualità d'equilibratura **G2,5 a 15000 min<sup>-1</sup>.**

- **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
- **Protetto con rivestimento anticorrosivo**
- **Antipolvere e a tenuta stagna.**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.**

**Vantaggi:**

- **Lunga durata dell'utensile.**
- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.**
- **Ingombro minimo grazie alla struttura sottile.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

**Fornitura:**

Con ghiera di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli n. art. 308600 – 308806.

Pinze di serraggio n. art. 309581 – 309582.

Strategia di truciatura: HPC

Sporgenza totale Dim. A: 70 mm

Ø esterno pinza di serraggio D: 38 mm

Chiave di serraggio adatta n. art. 309747: S16

## Descrizione tecnica

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ø esterno pinza di serraggio D             | 38 mm                             |
| Sporgenza totale Dim. A                    | 70 mm                             |
| Ø attacco D <sub>1</sub>                   | 16 mm                             |
| Chiave di serraggio adatta n. art. 309747  | S16                               |
| Adattatore                                 | SK 40                             |
| Norma attacco                              | DIN 69871                         |
| Norma attacco                              | ISO 7388-1                        |
| Forma                                      | AD                                |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 5 µm                            |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                               |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino autocentrante            |

## Accessori

|  |           |
|--|-----------|
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna<br>Adatti per coni 40 | 308720 40 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna<br>Adatti per coni 40 | 308700 40 |
| Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308660 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                    | 308795 40 |
| Codoli Forma A Adatti per coni 40  | 308600 40 |
| Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308635 40 |
| Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                               | 308650 40 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                    | 308765 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40                                     | 308605 40 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                    | 308760 40 |

|  |            |
|--|------------|
| Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40  |
| Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40               | 308630 40  |
| Codoli Forma B Adatti per coni 40  | 308640 40  |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40        | 308806 40  |
| Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                           | 308620 40  |
| Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40                             | 308610 40  |
| Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                | 308615 40  |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40        | 308802 40  |
| Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40               | 308625 40  |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                | 308785 40  |
| Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40M                   | 308670 40M |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40                   | 308740 40  |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                | 308790 40  |