

**Set di 5 fogli 100×500 mm, inossidabile, Spessore: 0,5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 478755 0,5 |
| GTIN | 2050001057624 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore della pellicola è marcato in modo indelebile. Contenuti in scatole robuste.

Inossidabile – acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. art. 1.4310 (o 1.4301 spessore 0,02 e 0,05mm), laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

Uso:

Allestimento di utensili, **regolazione** di gruppi, **compensazione** di tolleranze, **supporto** per dispositivi, **allineamento** di attrezzature, **allestimento** di stampi, **regolazione** del gioco di cuscinetti, **adattamento** di gruppi, **regolazione** delle lame di forbici, **allineamento** di utensili, ecc.

Fornitura:

1 Confezione con 5 fogli.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|---|
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi |
| Limite di errore | ±10 µm |
| Larghezza pellicole | 100 mm |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lunghezza pellicole | 500 mm |
| Attributo del nome del prodotto | inossidabile |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Numero fogli | 5 |
| Tipo di prodotto | Foglio |