

**Filettatura fine Calibro non passa ad anello 6g NP, M × Passo: 52X1,5****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486210 52X1,5 |
| GTIN            | 2050001039040 |
| Classe articolo | 48B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

**Uso:**

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

**Norma:**

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Nota:**

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Classe di tolleranza    | 6g     |
| Filettatura             | M52    |
| Taratura                | L12    |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tipologia di calibro | Calibro non passa                     |
| Campo di tolleranza  | g                                     |
| Norma                | DIN 13                                |
| Tipo di filettatura  | MF                                    |
| Qualità              | 6                                     |
| Tipo di prodotto     | Calibro filettato ad anello non passa |

### Servizi

|  |            |
|--|------------|
| Rapporto di taratura<br>Calibri filettati ad anello Ø Massimo<br>60 mm | 028600 60  |
| Certificato DAkkS<br>Calibro filettato ad anello Ø massimo<br>100 mm   | 028640 100 |