

3M Scotch-Brite™

Pad di tessuto abrasivo, 158×224 mm, Struttura del tessuto: 100**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556000 100
GTIN	3134375444491
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale. **Grosso e aggressivo:** per rimuovere ruggine e incrostazioni superficiali. Per irruvidire vecchi colori, vernici, materie plastiche, elementi di gomma (per esempio prima di applicare la colla).

Descrizione tecnica

Struttura del tessuto	100
Colore	rosso
Confronto granulometrico	180 - 220
Grado di finezza	grosso
Codice 3M	WR-SH
Esecuzione	A Medium
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Larghezza	158 mm
Lunghezza	224 mm
Attributo del nome del prodotto	158×224 mm
Tipo di prodotto	Pad di tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Mandrino	556030
Frattazzi per smerigliatura a mano	556020

