

3M Scotch-Brite™

Rotolo di tessuto abrasivo Durable Flex, 100 mm × 10 m, Struttura del tessuto: 280**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 556085 280 |
| GTIN | 4046719858262 |
| Classe articolo | 53M |

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Tessuto non tessuto **flessibile** a elevate prestazioni con **distribuzione della grana estremamente compatta** fino in profondità nel materiale in fibra. L'innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una **capacità di abrasione più aggressiva**, massima durata senza intasamenti e una **micrografia di rettifica ancora più uniforme**. L'**enorme flessibilità** facilita l'uso nei punti di difficile accesso.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per la pulizia e la finitura manuale; sostituto ideale per prodotti in lana di acciaio. **Medio/fine:** impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate; per pulire prima della fase di verniciatura.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Grado di finezza | medio-fine |
| Confronto granulometrico | 280 - 360 |
| Colore | rosso |
| Struttura del tessuto | 280 |
| Esecuzione | A Very Fine |
| Codice 3M | DF |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Larghezza rullo | 100 mm |
| Lunghezza rotolo | 10 m |
| Attributo del nome del prodotto | 100 mm × 10 m |
| Tipo di prodotto | Rotolo di tessuto abrasivo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Pietra | limitatamente adatto | | |

| | |
|--------------|----------------------|
| Vernice | idoneo |
| Uni | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |
| a secco | idoneo |

Accessori

| | |
|------------------------------------|--------|
| Mandrino | 556030 |
| Frattazzi per smerigliatura a mano | 556020 |