

3M Scotch-Brite™

Rotolo di tessuto abrasivo Durable Flex, 100 mm × 10 m, Struttura del tessuto: 1000**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556085 1000
GTIN	4046719858309
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Tessuto non tessuto **flessibile** a elevate prestazioni con **distribuzione della grana estremamente compatta** fino in profondità nel materiale in fibra. L'innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una **capacità di abrasione più aggressiva**, massima durata senza intasamenti e una **micrografia di rettifica ancora più uniforme**. L'**enorme flessibilità** facilita l'uso nei punti di difficile accesso.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per la pulizia e la finitura manuale; sostituto ideale per prodotti in lana di acciaio. **Fine / molto fine:** per pulire superfici delicate e per eliminare leggeri graffi dai metalli. Anche per conferire una patina opacizzante fine/molto fine agli acciai e ai metalli non ferrosi.

Descrizione tecnica

Struttura del tessuto	1000
Confronto granulometrico	600 - 1000
Grado di finezza	molto fine
Colore	grigio
Esecuzione	S Ultra Fine
Codice 3M	DF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza rullo	100 mm
Lunghezza rotolo	10 m
Attributo del nome del prodotto	100 mm × 10 m
Tipo di prodotto	Rotolo di tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		

Vernice	idoneo
Uni	idoneo
a umido max.	limitatamente adatto
a secco	idoneo

Accessori

Frattazzi per smerigliatura a mano	556020
Mandrino	556030