

3M Scotch-Brite™

**Rotolo di tessuto abrasivo, 100 mm × 10 m, Struttura del tessuto: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556090 100
GTIN	4001895764035
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

**Vantaggi:**

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

**Uso:**

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale. **Grosso e aggressivo:** per rimuovere ruggine e incrostazioni superficiali. Per irruvidire vecchi colori, vernici, materie plastiche, elementi di gomma ( per esempio prima di applicare la colla).

**Descrizione tecnica**

Struttura del tessuto	100
Confronto granulometrico	180 - 220
Grado di finezza	grosso

Colore	rosso
Esecuzione	A Medium
Codice 3M	WR-SH
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza rullo	100 mm
Lunghezza rotolo	10 m
Attributo del nome del prodotto	100 mm × 10 m
Tipo di prodotto	Rotolo di tessuto abrasivo

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

---

**Accessori**

Frattazzi per smerigliatura a mano

556020

Mandrino

556030