



## Set di micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte, Campo di misura: 20-40mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte digitale per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche a grandi profondità. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo). Centraggio e orientamento automatici. Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. **Sistema di misura CAPA  $\mu$**  brevettato. Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5–2300).

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428830, prolunga n. art. 428802 e anelli di riscontro.

#### Accessori speciali:

Anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428802, cavo per la trasmissione dati, trasmettitore radio n. art. 498921, adattatore radio n. art. 498924.

#### Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	20 - 40 mm
Ø Anello di riscontro	25 / 35 mm
Numero di testine di misure	4
Numero anelli di riscontro	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taratura Set di micrometri per interni Intervallo di misurazione 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 33 mm	484030 33
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 3/500	428802 3/500
Micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte IMICRO Intervallo di misurazione 35-40 mm	428830 35-40
	484030 37

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 37 mm

Micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte  
IMICRO Intervallo di misurazione 20-25 mm

428830 20-25

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm

484030 22

Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 3/150

428802 3/150

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm

484030 45

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 27 mm

484030 27