



Set di micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte, Campo di misura: 40-100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte digitale per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche a grandi profondità. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo). Centraggio e orientamento automatici. Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. **Sistema di misura CAPA μ** brevettato. Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5–2300).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428830, prolunga n. art. 428802 e anelli di riscontro.

Accessori speciali:

Anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428802, cavo per la trasmissione dati, trasmettitore radio n. art. 498921, adattatore radio n. art. 498924.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero anelli di riscontro	3
Ø Anello di riscontro	50 / 70 / 90 mm
Intervallo di misurazione	40 - 100 mm
Numero di testine di misure	6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Set di micrometri per interni Intervallo di misurazione 40-100 mm	020550 40-100
--	---------------

Accessori

Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/500	428802 4/500
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm	484030 65
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
	484030 55

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm

484030 75

Micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte
IMICRO Intervallo di misurazione 90-100 mm

428830 90-100

Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/150

428802 4/150

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 85 mm

484030 85

Micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte
IMICRO Intervallo di misurazione 40-50 mm

428830 40-50

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm

484030 95

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032