

**Garant****CC. T 09T302, Tipo: HB7035-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260056 HB7035-1
GTIN	4045197873705
Classe articolo	21G

### Descrizione

CCMT 09T302 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	SS
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura