

Garant
CC. T 09T302, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 HB7035-1
GTIN	4045197873712
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T302 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucoli	SM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Tipo	HB7035-1

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura