

Garant
CC. T 120404, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260064 HB7035-1
GTIN	4045197873767
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucoli	SS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura