

**Garant****CC. T 120404, Tipo: HB7035-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260158 HB7035-1
GTIN	4045197873774
Classe articolo	21G

## Descrizione

CC. T 120404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

## Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucoli	SM

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura