

Garant
CCMT 120408, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 120408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucioli	SS
Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura