

Garant
CC. T 120408, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucoli	SM

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura