

Garant**CNMG 09T304, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250150 HB7035-1
GTIN	4045197873811
Classe articolo	21G

Descrizione

CN. G 09T304 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Rompitrucoli	SM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura