

## Filettatura fine Calibro non passa ad anello 6g NP, M × Passo: 55X2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486210 55X2
GTIN	2050001669872
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

#### Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

#### Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Passo della filettatura	2 mm
Filettatura	M55
Classe di tolleranza	6g
Taratura	L12

Tipologia di calibro	Calibro non passa
Campo di tolleranza	g
Tipo di filettatura	MF
Norma	DIN 13
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello non passa

### Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100
Rapporto di taraturaCalibri filettati ad anello Ø Massimo 60 mm	028600 60