

Garant
CNMG 09T308, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250152 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873835 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CNMG 09T308 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------|
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 8 mm |
| Rompitruccioli | SM |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 100 - 320 m/min |
| Avanzamento f | 0,2 - 0,5 mm/gir, |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Impiego principale | P |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo | HB7035-1 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | CNMG 09T308 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |