

Garant
CNMG 120404, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Rompitruccioli	SM
Impiego principale	P

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura