

**Garant****CNMG 120408, Tipo: HB7035-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250322 HB7035-1
GTIN	4045197873880
Classe articolo	21G

## Descrizione

CNMG 120408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 8 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 260 m/min

## Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SG
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 260 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura