

Garant
CNMG 160612, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250336 HB7035-1
GTIN	4045197873965
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160612 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	1,5 - 8 mm
Rompitrucioli	SG
Impiego principale	P

Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura