

**Garant**
**CNMG 160616, Tipo: HB7035-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250338 HB7035-1
GTIN	4045197873989
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 160616 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SG

 Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 260 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 8 mm
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	1,6 mm
Rompitrucioli	SG
Impiego principale	P

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura