

Garant
CNMM 120408, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250452 HB7035-1
GTIN	4045197874030
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 120408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mm

Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SR

Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura