

Garant
CNMM 160612, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 160612 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mm

Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SR
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm

Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura