

**Garant**
**CNMM 190616, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250464 HB7035-1
GTIN	4045197874078
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMM 190616 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 10 mm

Avanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 260 m/min
Avanzamento $f$	0,4 - 1,2 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	2 - 10 mm
Tipo	HB7035-1
Rompitrucioli	SR

Raggio di curvatura	1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura