

Garant**CNMM 190624, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250466 HB7035-1
GTIN	4045197874085
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 190624 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mmAvanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Rompitrucioli	SR
Tipo	HB7035-1
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Raggio di curvatura	2,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura