

Garant**DC. T 070202, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260351 HB7035-1
GTIN	4045197874092
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 070202 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,

Tipo	HB7035-1
Rompitrucioli	SS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura