

Garant**DC. T 070202, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260449 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874108 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 100 - 320 m/min |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Rompitrucioli | SM |
| Impiego principale | P |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Tipo | HB7035-1 |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | DCMT 070202 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Insero per tornitura |