

Garant
DC. T 070204, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 070204 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7035-1
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura