

Garant**DC. T 11T304, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB7035-1
GTIN	4045197874160
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HB7035-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura