




## Set di 5 fogli 150×500 mm, inossidabile, Spessore: 1 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	478760 1
GTIN	2050001057761
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore della pellicola è marcato in modo indelebile. Contenuti in scatole robuste.

**Inossidabile** – acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. art. 1.4310 (o 1.4301 spessore 0,02 e 0,05mm), laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

#### Uso:

**Allestimento** di utensili, **regolazione** di gruppi, **compensazione** di tolleranze, **supporto** per dispositivi, **allineamento** di attrezzature, **allestimento** di stampi, **regolazione** del gioco di cuscinetti, **adattamento** di gruppi, **regolazione** delle lame di forbici, **allineamento** di utensili, ecc.

#### Fornitura:

1 Confezione con 5 fogli.

### Descrizione tecnica

Spessore	1 mm
Materiale	acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi
Limite di errore	±13 µm

Larghezza pellicole	150 mm
Lunghezza pellicole	500 mm
Attributo del nome del prodotto	inossidabile
Materiale	Acciaio legato, INOX
Numero fogli	5
Tipo di prodotto	Foglio