

**Garant**
**DNMG 110404, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250752 HB7035-1
GTIN	4045197874207
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 110404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Rompitrucioli	SM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,

Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura