


Garant
DNMG 150608, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Rompitrucioli	SS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura