

**Garant**
**DNMG 150608, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250862 HB7035-1 |
| GTIN            | 4045197874276   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione

DNMG 150608 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SG

 Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Impiego principale                               | P                     |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm                |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 90 - 260 m/min        |
| Tipo   | HB7035-1              |
| Avanzamento $f$                                  | 0,25 - 0,6 mm/gir,    |
| Condizione di taglio                             | fortemente interrotto |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 1,5 - 6 mm            |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Rompitrucioli                     | SG                    |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura           |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | DNMG 150608           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 4                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |