

**Garant****DNMG 150612, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DNMG 150612 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 260 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SG
Tipo	HB7035-1
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura