

Garant
KNUX 160405L, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251072 HB7035-1
GTIN	4045197874337
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160405L HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SG

Formatruciolo: 3,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 1 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	SG
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Formatruciolo	3,2 mm
Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	1 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura