

Garant
KNUX 160410L, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160410L HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Formatruciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	1 mm
Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Formatruciolo	2,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura