

**Garant**
**SC.T 120404, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Classe articolo	21G

### Descrizione

SC.T 120404 HB7035-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,

Rompitrucioli	SM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura