

**Garant**
**SC.T 120408, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB7035-1
GTIN	4045197874450
Classe articolo	21G

### Descrizione

SC.T 120408 HB7035-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	SM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura