

Garant**SNMG 120412, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Rompitrucoli	SG
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120412

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Insero per tornitura