

Garant
SNMG 150612, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251232 HB7035-1
GTIN	4045197874542
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 150612 HB7035-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 6 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 6 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1

Rompitrucioli	SM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura