

Garant**TCMT 110208, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260954 HB7035-1
GTIN	4045197874689
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110208 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Rompitrucioli	SS
Tipo	HB7035-1

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura