

Garant**TNMG 160408, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Classe articolo	21G

Descrizione

TN. G 160408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min

Tipo	HB7035-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura